

**Garant****eco mač za ubodno tokarenje pojačan, desno, visina mača h<sub>5</sub> /širina utora w: 32/3mm**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	273864 32/3
GTIN	4045197983541
Razred artikla	21W

## Opis

**Izvedba:**

S eco hlađenjem izravno na oštrici i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.

**Odgovara:**

Držač br. 273893; 273894; 274095; 274097 ili VDI držač 319133.

**Pažnja:**

Ključ za montažu br. 279920 naručuje se zasebno.

**Napomena:**

Zbog dizajna nije kompatibilan s ugrađenim EWS prihvatom br. 319148 i 319149.

## Tehnički opis

Visina mača h <sub>5</sub>	32 mm
Širina utora w	3 mm
Visina h <sub>1</sub>	25 mm
Serijska oznaka	Eco
za maksimalni Ø obratka	65 mm
Ukupna duljina L	109,5 mm
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	da
moguće aksijalno probijanje	ne

Vrsta proizvoda

Ubodni mač