

Garant**eco mač za ubodno tokarenje pojačan, lijevi, visina mača h₅ /širina utora w: 32/3mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	273865 32/3
GTIN	4045197983565
Razred artikla	21W

Opis

Izvedba:

S eco hlađenjem izravno na oštrici i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.

Odgovara:

Držač br. 273893; 273894; 274095; 274097 ili VDI držač 319132.

Pažnja:

Ključ za montažu br. 279920 naručuje se zasebno.

Napomena:

Zbog dizajna nije kompatibilan s ugrađenim EWS prihvatom br. 319148 i 319149.

Ključ za montažu br. 279920 naručuje se zasebno. Od 19,5 mm ubodne dubine dolazi druga oštrica u dodir s izratkom. Pritom može doći do urezivanja. Po potrebi upotrijebite izmjenjive pločice za odrezivanje br. 273656 – 273670.

Tehnički opis

Serija	Eco
za maksimalni Ø obratka	65 mm
Širina utora w	3 mm
Visina h ₁	25 mm
Visina mača h ₅	32 mm
Ukupna duljina L	109,5 mm
Primjena	lijevi

Unutarnje hlađenje	da
moguće aksijalno probijanje	ne
Vrsta proizvoda	Ubodni mač