

Garant**eco mač za ubodno tokarenje pojačan, lijevi, visina mača h₅ /širina utora w: 32/3Lmm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273865 32/3L
GTIN	4045197983572
Razred artikla	21W

Opis**Izvedba:**

S eco hlađenjem izravno na oštrici i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.

Odgovara:

Držač br. 273893; 273894; 274095; 274097 ili VDI držač 319132.

Pažnja:

Ključ za montažu br. 279920 naručuje se zasebno.

Napomena:

Zbog dizajna nije kompatibilan s ugrađenim EWS prihvatom br. 319148 i 319149.

Ključ za montažu br. 279920 naručuje se zasebno. Od 19,5 mm ubodne dubine dolazi druga oštrica u dodir s izratkom. Pritom može doći do urezivanja. Po potrebi upotrijebite izmjenjive pločice za odrezivanje br. 273656 – 273670.

Tehnički opis

Visina mača h ₅	32 mm
Serijska oznaka	Eco
za maksimalni Ø obratka	90 mm
Visina h ₁	25 mm
Širina utora w	3 mm
Ukupna duljina L	122 mm
Primjena	lijevi

Unutarnje hlađenje	da
moguće aksijalno probijanje	ne
Vrsta proizvoda	Ubodni mač