

BROCKHAUS | HEUER

Paralelna stega Heuer-Front s okretnim postoljem s izmjenjivim čeljustima, širina čeljusti: 140mm



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 967380 140 |
| GTIN | 2050002047778 |
| Razred artikla | 93Q |

Opis

Izvedba:

Potpuno kovano od čelika – zajamčeno neslomljivo. S otvorom prema naprijed. S nakovanim steznim čeljustima za cijevi ispod normalnih čeljusti. Snažna vretena s **dvostrukim trapeznim navojem** za brzo otvaranje i zatvaranje čeljusti. Pocičani završetak vretena sa zakovicama pričvršćenim sigurnosnim čeličnim prstenima. Vreteno i vodilice zaštićene od nečistoće. Prizmatična vodilica se može naknadno namještati sa obje strane. S pojačanim postoljem za radove usmjeravanja i namještanja.

Umetnute stezne čeljusti, kaljena površina. Jedna strana **narovašena**, jedna strana **glatka**.

Okretne i izmjenjive.

Okretno postolje 360° s mogućnosti bezstupanjske rotacije i mogućnosti sigurnog učvršćivanja u svakom položaju.

Dio isporuke:

Uključuje pričvrstne vijke za montažu na radnu ploču.

Lakiranje:

Plava, **prevučeno prahom**.

Tehnički opis

| | |
|--------------|---------------------------------|
| Smjer otvora | otvaranje prema naprijed |
| Materijal | Čelik kovano u ljevačkom kalupu |

| | |
|----------------------|-------------------|
| Širina čeljusti | 140 mm |
| Serija | Heuer Front |
| Izmjenjive čeljusti. | da |
| Vrsta proizvoda | Paralelni škripac |

Pribor

| | |
|---|----------------|
| Magnetske čeljusti za stegu, paraluminij / fiber podloga, glatka širina čeljusti 140 mm | 967724 140 |
| Podložna ploča za stegu od bambusa veličina 300X250 | 967328 300X250 |
| Podložna ploča za stegu | 967330 |
| Čeljusti za stegu od lakog metala s opružnim nastavcima, par širina čeljusti 140 mm | 967711 140 |
| Par zamjenskih čeljusti s vijcima za Heuer Front širina čeljusti 140 mm | 967405 140 |
| Magnetske čeljusti za stegu, paraluminij, prizma širina čeljusti 140 mm | 967723 140 |
| Magnetske čeljusti za stegu, paraluminij, profilirana širina čeljusti 140 mm | 967722 140 |