

Garant**Uređaj za podešavanje visine za stegu br. 967000, odgovara za stegu vel.: 125****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	967500 125
GTIN	4045197694430
Razred artikla	91J

Opis**Izvedba:**

Stabilna i vrlo čvrsta konstrukcija od kovanih dijelova / čelika. Vrlo miran rad i točno vođenje kroz CNC obrađene komponente. Ekstremno snažno stezanje zahvaljujući specijalnoj napravi za stezanje. Jedna ugrađena plinska opruga osigurava izjednačavanje mase kod podešavanja visine stege. Brzo fiksno stezanje u bilo kojem željenom položaju pomoću sigurnosne stezne poluge.

Prednost:

Stega se može okretati za 360° u kombinaciji s uređajem za regulaciju visine, bez dodatnog okretnog postolja, kako bi se izradak dovelo u povoljan radni položaj. Kod svih pokreta u visinu i zakretnih pokreta poštuje se sigurnosni razmak od 25 mm prema DIN 31001 dio 1.

Upotreba:

Za centimetarski točnu prilagodbu stege na idealnu radnu visinu (posebno važno za naučne i školske radionice).

Odgovara :

Paralelne stege GARANT br. 967000.

Dio isporuke:

Uključuje sve pričvrstne vijke za montažu na radionički stol.

Lakiranje:

Srebrnosivo

Napomena:

Uređaj za podešavanje visine ujedno i za GARANT-L i za originalne LEINEN stege (nije prikladan za LEINEN-JUNIOR br. 967060).

Područje podešavanja visine: 242 mm

podešavanje pomoću ploče radioničkog stola: 93 - 335 mm

Težina: 12,9 kg

Tehnički opis

Težina	12,9 kg
podešavanje pomoću ploče radioničkog stola	93 - 335 mm
Područje podešavanja visine	242 mm
odgovara za stegu vel.	125
Vrsta proizvoda	Uređaj za podešavanje visine