

BROCKHAUS | HEUER

**Paralelna stega Heuer-Front, širina čeljusti: 140mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	967350 140
GTIN	2050002047655
Razred artikla	93Q

**Opis****Izvedba:**

**Potpuno kovano od čelika – zajamčeno neslomljivo.** S otvorom prema naprijed. S nakovanim steznim čeljustima za cijevi ispod normalnih čeljusti. Snažna vretena s **dvostrukim trapeznim navojem** za brzo otvaranje i zatvaranje čeljusti. Pocičani završetak vretena sa zakovicama pričvršćenim sigurnosnim čeličnim prstenima. Vreteno i vodilice zaštićene od nečistoće. Prizmatična vodilica se može naknadno namještati sa obje strane. S pojačanim postoljem za radove usmjeravanja i namještanja.

Narovašene, pažljivo površinski kaljene stezne čeljusti, nisu izmjenjive.

**Dio isporuke:**

Uključuje pričvrstne vijke za montažu na radnu ploču.

**Lakiranje:**

Plava, **prevučeno prahom.**

**Napomena:**

Odgovarajući uređaj za regulaciju visine vidi br. 967540.

**Tehnički opis**

Težina	16 kg
Dubina stezanja	80 mm
Stezni raspon	200 mm
Materijal	Čelik kovano u ljevačkom kalupu

Smjer otvora	otvaranje prema naprijed
Stezne čeljusti za cijevi stežu cijevi s vanjskim Ø	27 - 70 mm
Širina čeljusti	140 mm
Serijski	Heuer Front
Izmjenjive čeljusti.	ne
Vrsta proizvoda	Paralelni škripac

## Pribor

Magnetske čeljusti za stegu, paraluminij / fiber podloga, glatka širina čeljusti 140 mm	967724 140
Magnetske čeljusti za stegu, paraluminij, prizma širina čeljusti 140 mm	967723 140
Uređaj za podešavanje visine za stege br. 967350 / 7360 / 7420 / 7430 odgovara za stegu vel. 140	967540 140
Podložna ploča za stegu od bambusa veličina 300X250	967328 300X250
Čeljusti za stegu od lakog metala s opružnim nastavcima, par širina čeljusti 140 mm	967711 140
Magnetske čeljusti za stegu, paraluminij, profilirana širina čeljusti 140 mm	967722 140
Okretno postolje, pojedinačno odgovara za stegu vel. 140	967390 140
Podložna ploča za stegu	967330