

BROCKHAUS][HEUER

Paralelna stega Heuer-Front s izmjenjivim čeljustima, širina čeljusti: 160mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	967360 160
GTIN	2050002047709
Razred artikla	93Q

Opis**Izvedba:**

Potpuno kovano od čelika – zajamčeno neslomljivo. S otvorom prema naprijed. S nakovanim steznim čeljustima za cijevi ispod normalnih čeljusti. Snažna vretena s **dvostrukim trapeznim navojem** za brzo otvaranje i zatvaranje čeljusti. Pocičani završetak vretena sa zakovicama pričvršćenim sigurnosnim čeličnim prstenima. Vreteno i vodilice zaštićene od nečistoće. Prizmatična vodilica se može naknadno namještati sa obje strane. S pojačanim postoljem za radove usmjeravanja i namještanja.

Umetnute stezne čeljusti, kaljena površina. Jedna strana **narovašena**, jedna strana **glatka**. Okretne i izmjenjive.

Dio isporuke:

Uključuje pričvrzne vijke za montažu na radnu ploču.

Lakiranje:

Plava, **prevučeno prahom**.

Napomena:

Odgovarajući uređaj za regulaciju visine vidi br. 967540.

Tehnički opis

Materijal	Čelik kovano u ljevačkom kalupu
Stezni raspon	225 mm
Dubina stezanja	100 mm

Smjer otvora	otvaranje prema naprijed
Težina	27 kg
Stezne čeljusti za cijevi stežu cijevi s vanjskim Ø	27 - 100 mm
Širina čeljusti	160 mm
Seriya	Heuer Front
Izmjenjive čeljusti.	ne
Vrsta proizvoda	Paralelni škripac

Pribor

Magnetske čeljusti za stegu, paraluminij / fiber podloga, glatka širina čeljusti 160 mm	967724 160
Podložna ploča za stegu	967330
Magnetske čeljusti za stegu, paraluminij, profilirana širina čeljusti 160 mm	967722 160
Par zamjenskih čeljusti s vijcima za Heuer Front širina čeljusti 160 mm	967405 160
Okretno postolje, pojedinačno odgovara za stegu vel. 160/180	967390 160/180
Magnetske čeljusti za stegu, paraluminij, prizma širina čeljusti 160 mm	967723 160
Uređaj za podešavanje visine za stege br. 967350 / 7360 / 7420 / 7430 odgovara za stegu vel. 160/180	967540 160/180
Podložna ploča za stegu od bambusa veličina 300X250	967328 300X250
Čeljusti za stegu od lakog metala s opružnim nastavcima, par širina čeljusti 160 mm	967711 160