

HOLEX**Paralelna stega, širina čeljusti: 160mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	967420 160
GTIN	4045197694386
Razred artikla	92H

Opis**Izvedba:**

Potpuno kovano od čelika – zajamčeno nelomljiv. S otvorom prema naprijed.
S nakovanim steznim čeljustima za cijevi ispod normalnih čeljusti.
Vreteno s trapeznim navojem, prekriveno i zaštićeno od nečistoće. Dvostruko vođenje prizme s mogućnošću podešavanja.
S postoljem za manje radove ravnanja i namještanja. S narovašenim, kaljenim steznim čeljustima (nisu izmjenjive).

Dio isporuke:

Uključuje sve pričvrstne materijale za montažu na radionički stol.

Napomena:

Odgovarajući uređaj za regulaciju visine vidi br. 967540.

Tehnički opis

Težina	27 kg
Smjer otvora	otvaranje prema naprijed
Materijal	Čelik kovano u ljevačkom kalupu
Dubina stezanja	100 mm
Stezni raspon	210 mm
Stezne čeljusti za cijevi stežu cijevi s vanjskim Ø	25 - 100 mm

Širina čeljusti	160 mm
Izmjenjive čeljusti.	ne
Vrsta proizvoda	Paralelni škripac

Pribor

Magnetske čeljusti za stegu, paraluminij, prizma širina čeljusti 160 mm	967723 160
Podložna ploča za stegu od bambusa veličina 300X250	967328 300X250
Čeljusti za stegu od lakog metala s opružnim nastavcima, par širina čeljusti 160 mm	967711 160
Magnetske čeljusti za stegu, paraluminij / fiber podloga, glatka širina čeljusti 160 mm	967724 160
Podložna ploča za stegu	967330
Magnetske čeljusti za stegu, paraluminij, profilirana širina čeljusti 160 mm	967722 160
Uređaj za podešavanje visine za stege br. 967350 / 7360 / 7420 / 7430 odgovara za stegu vel. 160/180	967540 160/180