

BROCKHAUS | HEUER

**Paralelna stega Heuer-Front, širina čeljusti: 160mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	967350 160
GTIN	2050002047662
Razred artikla	93Q

**Opis****Izvedba:**

**Potpuno kovano od čelika – zajamčeno neslomljivo.** S otvorom prema naprijed. S nakovanim steznim čeljustima za cijevi ispod normalnih čeljusti. Snažna vretena s **dvostrukim trapeznim navojem** za brzo otvaranje i zatvaranje čeljusti. Pocičani završetak vretena sa zakovicama pričvršćenim sigurnosnim čeličnim prstenima. Vreteno i vodilice zaštićene od nečistoće. Prizmatična vodilica se može naknadno namještati sa obje strane. S pojačanim postoljem za radove usmjeravanja i namještanja.

Narovašene, pažljivo površinski kaljene stezne čeljusti, nisu izmjenjive.

**Dio isporuke:**

Uključuje pričvrstne vijke za montažu na radnu ploču.

**Lakiranje:**

Plava, **prevučeno prahom.**

**Napomena:**

Odgovarajući uređaj za regulaciju visine vidi br. 967540.

**Tehnički opis**

Dubina stezanja	100 mm
Stezni raspon	225 mm
Težina	27 kg
Smjer otvora	otvaranje prema naprijed

Materijal	Čelik kovan u ljevačkom kalupu
Stezne čeljusti za cijevi stežu cijevi s vanjskim Ø	27 - 100 mm
Širina čeljusti	160 mm
Seriya	Heuer Front
Izmjenjive čeljusti.	ne
Vrsta proizvoda	Paralelni škripac

## Pribor

Magnetske čeljusti za stegu, paraluminij, prizma širina čeljusti 160 mm	967723 160
Podložna ploča za stegu od bambusa veličina 300X250	967328 300X250
Uređaj za podešavanje visine za stege br. 967350 / 7360 / 7420 / 7430 odgovara za stegu vel. 160/180	967540 160/180
Podložna ploča za stegu	967330
Magnetske čeljusti za stegu, paraluminij / fiber podloga, glatka širina čeljusti 160 mm	967724 160
Okretno postolje, pojedinačno odgovara za stegu vel. 160/180	967390 160/180
Čeljusti za stegu od lakog metala s opružnim nastavcima, par širina čeljusti 160 mm	967711 160
Magnetske čeljusti za stegu, paraluminij, profilirana širina čeljusti 160 mm	967722 160