



Momentni odvijač s digitalnim prikazom, D 6,3 prihvat za nastavke, maks. stezni moment: 50cNm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	659913 50
GTIN	7610733276318
Razred artikla	63D

Opis

Izvedba:

Čvrsta drška s elastomernim omotačem ugodnim za kožu omogućuje jednostavan prijenos potrebnog okretnog momenta, čak i s **vlažnim ili masnim rukama**. Nakon postizanja postavljenog okretnog momenta, odvijač se čujno i osjetno odvaja te je ponovno spreman za uporabu. Moment otpuštanja veći je od dopuštenog priteznog momenta (zaštita od preopterećenja).

Podešavanje zakretnog momenta **bez alata** povlačenjem i okretanjem kapice. Prikaz podešene vrijednosti zakretnog momenta vidljiv je preko prozorčića (**digitalni prikaz na kraju drške**). Ugrađena elektronika sa NFC sučeljem. Baterija koju može zamijeniti kupac (baterija CR 1/3 N, 3 V). **Mjerne jedinice:** Nm, lbfft.

Držak nastavaka s magnetom za prihvat nastavaka C 6,3.

Upotreba:

Za kontrolirano vijčano spajanje pri propisanom momentu.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta sukladno DIN EN ISO 6789.

Tehnički opis

maksimalan okretni moment	50 cNm
Razlučivost	1 cNm
Prihvat nastavaka	D6,3

Područje okretnog momenta	0,1 - 0,5 Nm
Točnost mjerenja momenta	±6 %
Područje okretnog momenta	10 - 50 cNm
Prikaz	digitalno
Odziv	aktivirajući
Mjerni postupak	Zakretni moment
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Standard	DIN EN ISO 6789
Težina	72 g
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	digitalni, podesivi
Priključak	prihvat nastavaka 1/4 cola
Ukupna duljina L	127,5 mm
Očitavanje	Nm
Očitavanje	lbfft
Kalibriranje	O1
Smjer momenta	Pritezanje udesno
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Protokoliranje podataka	ne
Mjerna tehnika	mehaničko
Aktivacijska signalizacija	akustično
Oznaka proizvođača	DigiTorque V2
Čvrsto podešen okretni moment	ne
Vrsta proizvoda	Moment odvijač

Usluge

Kalibriranje Momentni odvijač maks. stezni moment
0,04-20 Nm

020200 0,04-20

