



## Momentni odvijač s digitalnim prikazom, D 6,3 prihvat za nastavke, maks. stezni moment: 200cNm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	659913 200
GTIN	7610733276325
Razred artikla	63D

### Opis

#### Izvedba:

**Čvrsta drška** s elastomernim omotačem ugodnim za kožu omogućuje jednostavan prijenos potrebnog okretnog momenta, čak i s **vlažnim ili masnim rukama**. Nakon postizanja postavljenog okretnog momenta, odvijač se čujno i osjetno odvaja te je ponovno spreman za uporabu. Moment otpuštanja veći je od dopuštenog priteznog momenta (zaštita od preopterećenja).

Podešavanje zakretnog momenta **bez alata** povlačenjem i okretanjem kapice. Prikaz podešene vrijednosti zakretnog momenta vidljiv je preko prozorčića (**digitalni prikaz na kraju drške**). Ugrađena elektronika sa NFC sučeljem. Baterija koju može zamijeniti kupac (baterija CR 1/3 N, 3 V). **Mjerne jedinice:** Nm, lbfft.

**Držak nastavaka s magnetom** za prihvat nastavaka C 6,3.

#### Upotreba:

Za kontrolirano vijčano spajanje pri propisanom momentu.

#### Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta sukladno DIN EN ISO 6789.

### Tehnički opis

Prihvat nastavaka	D6,3
Točnost mjerenja momenta	±6 %
Prikaz	digitalno

Područje okretnog momenta	0,4 - 2 Nm
Razlučivost	2 cNm
maskimalan okretni moment	200 cNm
Područje okretnog momenta	40 - 200 cNm
Odziv	aktivirajući
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Očitavanje	Nm
Očitavanje	lbfft
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Priključak	prihvat nastavaka 1/4 cola
Težina	114 g
Ukupna duljina L	146,5 mm
Standard	DIN EN ISO 6789
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	digitalni, podesivi
Mjerni postupak	Zakretni moment
Kalibriranje	O1
Smjer momenta	Pritezanje udesno
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Protokoliranje podataka	ne
Aktivacijska signalizacija	akustično
Mjerna tehnika	mehaničko
Oznaka proizvođača	DigiTorque V2
Čvrsto podešen okretni moment	ne
Vrsta proizvoda	Moment odvijač

## Usluge

Kalibriranje Momentni odvijač maks. stezni moment  
0,04-20 Nm

020200 0,04-20

