

HOLEX**Paralelna stega s izmjenjivim čeljustima, širina čeljusti: 120mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	967430 120
GTIN	4045197694393
Razred artikla	92H

Opis**Izvedba:**

Potpuno kovano od čelika – zajamčeno nelomljiv. S otvorom prema naprijed.
S nakovanim steznim čeljustima za cijevi ispod normalnih čeljusti.
Vreteno s trapeznim navojem, prekriveno i zaštićeno od nečistoće. Dvostruko vođenje prizme s mogućnošću podešavanja.
S postoljem za manje radove ravnjanja i namještanja. S narovašenim, kaljenim steznim čeljustima (izmjenjive).

Dio isporuke:

Uključuje sve pričvrstne materijale za montažu na radionički stol.

Napomena:

Odgovarajući uređaj za regulaciju visine vidi br. 967540.

Tehnički opis

Smjer otvora	otvaranje prema naprijed
Materijal	Čelik kovan u ljevačkom kalupu
Težina	9 kg
Dubina stezanja	65 mm
Stezni raspon	120 mm
Stezne čeljusti za cijevi stežu cijevi s vanjskim Ø	20 - 55 mm
Širina čeljusti	120 mm

Izmjenjive čeljusti.	da
Vrsta proizvoda	Paralelni škripac

Pribor

Podložna ploča za stegu	967330
Par zamjenskih čeljusti s vijcima za br. 967430 širina čeljusti 120 mm	967440 120
Magnetske čeljusti za stegu, paraluminij, prizma širina čeljusti 120 mm	967723 120
Čeljusti za stegu od lakog metala s opružnim nastavcima, par širina čeljusti 120 mm	967711 120
Magnetske čeljusti za stegu, paraluminij / fiber podloga, glatka širina čeljusti 120 mm	967724 120
Uređaj za podešavanje visine za stege br. 967350 / 7360 / 7420 / 7430 odgovara za stegu vel. 120	967540 120
Podložna ploča za stegu od bambusa veličina 300X250	967328 300X250
Magnetske čeljusti za stegu, paraluminij, profilirana širina čeljusti 120 mm	967722 120