

**HOLEX****Paralelna stega, širina čeljusti: 140mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	967310 140
GTIN	4045197694348
Razred artikla	92H

**Opis****Izvedba:**

**U potpunosti kovane od čelika – nelomljivost zajamčena.** <br> <b>Otvaraju se prema naprijed, sa zavarenim steznim čeljustima za cijevi.</b> Glodane stezne čeljusti kaljene površine. Velika stezna dubina.<br> <b>Snažno vreteno s trapeznim navojem.</b> Vreteno i vodilice zaštićene su od onečišćenja.<br> <b>Naknadno podesivo vođenje, široka, kaljena površina postolja.</b>

**Dio isporuke:**

Uključuje sve pričvrstne materijale za montažu na radionički stol.

**Napomena:**

Odgovarajuće okretno postolje br. 967280 vel. 150.

**Tehnički opis**

Smjer otvora	otvaranje prema naprijed
Težina	18 kg
Stezni raspon	200 mm
Dubina stezanja	100 mm
Materijal	Čelik kovan u ljevačkom kalupu
Stezne čeljusti za cijevi stežu cijevi s vanjskim Ø	3/4 – 3 1/2 col
Širina čeljusti	140 mm

Vrsta proizvoda

Paralelni škripac

**Pribor**Magnetske čeljusti za stegu, paraluminij, prizma širina  
čeljusti 140 mm

967723 140

Magnetske čeljusti za stegu, paraluminij / fiber podloga,  
glatka širina čeljusti 140 mm

967724 140

Magnetske čeljusti za stegu, paraluminij, profilirana širina  
čeljusti 140 mm

967722 140

Podložna ploča za stegu od bambusa veličina 300X250

967328 300X250

Čeljusti za stegu od lakog metala s opružnim nastavcima,  
par širina čeljusti 140 mm

967711 140

Podložna ploča za stegu

967330

Okretno postolje, pojedinačno odgovara za stegu vel. 150

967280 150