


HOLEX**Paralelna stega, širina čeljusti: 100mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	967420 100
GTIN	4045197694355
Razred artikla	92H

Opis**Izvedba:**

Potpuno kovano od čelika – zajamčeno nelomljiv. S otvorom prema naprijed.
S nakovanim steznim čeljustima za cijevi ispod normalnih čeljusti.
Vreteno s trapeznim navojem, prekriveno i zaštićeno od nečistoće. Dvostruko vođenje prizme s mogućnošću podešavanja.
S postoljem za manje radove ravnanja i namještanja. S narovašenim, kaljenim steznim čeljustima (nisu izmjenjive).

Dio isporuke:

Uključuje sve pričvrstne materijale za montažu na radionički stol.

Napomena:

Odgovarajući uređaj za regulaciju visine vidi br. 967540.

Tehnički opis

Stezni raspon	100 mm
Smjer otvora	otvaranje prema naprijed
Dubina stezanja	50 mm
Težina	5 kg
Materijal	Čelik kovano u ljevačkom kalupu
Stezne čeljusti za cijevi stežu cijevi s vanjskim Ø	16 - 40 mm

Širina čeljusti	100 mm
Izmjenjive čeljusti.	ne
Vrsta proizvoda	Paralelni škripac

Pribor

Magnetske čeljusti za stegu, parfilc, glatka širina čeljusti 100 mm	967726 100
Magnetske čeljusti za stegu, paraluminij / fiber podloga, glatka širina čeljusti 100 mm	967724 100
Magnetske čeljusti za stegu, parpoliuretan, prizma širina čeljusti 100 mm	967729 100
Magnetske čeljusti za stegu, parpoliuretan, narovašena širina čeljusti 100 mm	967728 100
Magnetske čeljusti za stegu, paraluminij, prizma širina čeljusti 100 mm	967723 100
Podložna ploča za stegu od bambusa veličina 300X250	967328 300X250
Magnetske čeljusti za stegu, parguma, glatka širina čeljusti 100 mm	967727 100
Magnetske čeljusti za stegu, paraluminij, profilirana širina čeljusti 100 mm	967722 100
Čeljusti za stegu od lakog metala s opružnim nastavcima, par širina čeljusti 100 mm	967711 100
Podložna ploča za stegu	967330
Magnetske čeljusti za stegu, paraluminij, glatka, standard širina čeljusti 100 mm	967721 100