

**Stega za tehničare sa steznim elementom, širina čeljusti: 50mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	967590 50
GTIN	2050001741363
Razred artikla	97G

**Opis****Izvedba:**

Uz pomoć kugličnog zgloba gornji se dio može okrenuti odn. zakrenuti u najpovoljniji radni položaj i stegnuti steznom polugom. Stega je dodatno okretna u stupnjevima po 6° do 360°; čime je omogućena raznolika upotreba. Stega, kučište i pritezni vijsci od legure lakog metala, lakirano. Oklopljeno čelično navojno vreteno, čeljust se izvlači prema naprijed. S izmjenjivim plastičnim čeljustima.

**Tehnički opis**

Područje okretanja s kugličnim zglobom	360 stupanj
Stezni raspon	75 mm
Zakretno područje s kugličnim zglobom	90 stupanj
Dubina stezanja	35 mm
Širina čeljusti	50 mm
Stezno područje	0 - 80 mm
Izmjenjive čeljusti.	da

Uključujući držač	da
Vrsta proizvoda	Paralelni škripac

---

**Pribor**

Univerzalni stezni uređaj	967650
Zamjenske plastične čeljusti, par širina čeljusti 50 mm	967620 50