

Univerzalni stezni uređaj



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	967650
GTIN	2050001741554
Razred artikla	97G

Opis

Izvedba:

Kuglični ležaj omogućuje okretanje i zakretanje u najpovoljniji radni položaj. **Čelični vijak s vanjskim navojem M18×1,5 i unutarnjim navojem M10** za prihvat montažnih i steznih uređaja vlastite izrade. Kuglični ležaj se može blokirati pomoću brzostezne poluge u svakom položaju. S pričvrstnom pločom za pričvršćivanje na radnu ploču. Legura od laganog metala; lakiran s efektom kovanog željeza.

Odgovara :

Stege za tehničare br. 967590, 967600, 967610.

Područje okretanja s kugličnim zglobovima: 360 stupanj

Zakretno područje s kugličnim zglobovima: 90 stupanj

Prihvatni svornjak s vanjskim navojem: M18×1,5

Prihvatni svornjak s unutarnjim navojem: M10

Težina: 0,9 kg

Tehnički opis

Prihvatni svornjak s unutarnjim navojem	M10
Zakretno područje s kugličnim zglobovima	90 stupanj

Težina	0,9 kg
Područje okretanja s kugličnim zglobom	360 stupanj
Prihvatni svornjak s vanjskim navojem	M18×1,5
Vrsta proizvoda	Uređaj za stezanje