

Stega za tehničare sa steznim elementom, širina čeljusti: 75mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	967590 75
GTIN	2050001741561
Razred artikla	97G

Opis**Izvedba:**

Uz pomoć kugličnog zgloba gornji se dio može okrenuti odn. zakrenuti u najpovoljniji radni položaj i stegnuti steznom polugom. Stega je dodatno okretna u stupnjevima po 6° do 360°; čime je omogućena raznolika upotreba. Stega, kućište i pritezni vijsci od legure lakog metala, lakirano. Oklopljeno čelično navojno vreteno, čeljust se izvlači prema naprijed. S izmjenjivim čeličnim čeljustima.

Tehnički opis

Zakretno područje s kugličnim zglobovima	90 stupanj
Područje okretanja s kugličnim zglobovima	360 stupanj
Dubina stezanja	50 mm
Stezni raspon	110 mm
Širina čeljusti	75 mm
Stezno područje	0 - 80 mm
Izmjenjive čeljusti.	da

Uključujući držač	da
Vrsta proizvoda	Paralelni škripac

Pribor

Zamjenske plastične čeljusti, par širina čeljusti 75 mm	967620 75
Univerzalni stezni uređaj	967650