

Garant

Uređaj za podešavanje visine za stegu br. 967100 / 7110, odgovara za stegu vel.: 100

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	967520 100
GTIN	4045197694461
Razred artikla	91J

Opis**Izvedba:**

Stabilna i vrlo čvrsta konstrukcija od kovanih dijelova / čelika. Vrlo miran rad i točno vođenje kroz CNC obrađene komponente. Ekstremno snažno stezanje zahvaljujući specijalnoj napravi za stezanje. Jedna ugrađena plinska opruga osigurava izjednačavanje mase kod podešavanja visine stega. Brzo fiksno stezanje u bilo kojem željenom položaju pomoću sigurnosne stezne poluge.

Prednost:

Stega se može okretati za 360° u kombinaciji s uređajem za regulaciju visine, bez dodatnog okretnog postolja, kako bi se izradak dovelo u povoljan radni položaj. Kod svih pokreta u visinu i zakretnih pokreta poštuje se sigurnosni razmak od 25 mm prema DIN 31001 dio 1.

Upotreba:

Za centimetarski točnu prilagodbu stega na idealnu radnu visinu (posebno važno za naučne i školske radionice).

Odgovara :

Paralelne stega **GARANT br. 967100, 967110.**

Dio isporuke:

Uključuje sve pričvrstne vijke za montažu na radionički stol.

Lakiranje:

Srebrnosivo

Područje podešavanja visine: 242 mm

podešavanje pomoću ploče radioničkog stola: 93 - 335 mm

Težina: 10,3 kg

Tehnički opis

Težina	10,3 kg
odgovara za stegu vel.	100
podešavanje pomoću ploče radioničkog stola	93 - 335 mm
Područje podešavanja visine	242 mm
Vrsta proizvoda	Uređaj za podešavanje visine