

**Stega za tehničare s priteznim postoljem, širina čeljusti: 50mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	967600 50
GTIN	2050001741578
Razred artikla	97G

**Opis****Izvedba:**

Uz pomoć kugličnog zgloba gornji se dio može okrenuti odn. zakrenuti u najpovoljniji radni položaj i stegnuti steznom polugom. Stega je dodatno okretna u stupnjevima po **6°** do 360°; čime je omogućena raznolika upotreba. Stega, kučište i pritezni vijsci od legure lakog metala, lakirano. Oklopljeno čelično navojno vreteno, čeljust se izvlači prema naprijed. S izmjenjivim plastičnim čeljustima.

**Tehnički opis**

Stezni raspon	75 mm
Područje okretanja s kugličnim zglobom	360 stupanj
Dubina stezanja	35 mm
Zakretno područje s kugličnim zglobom	90 stupanj
Širina čeljusti	50 mm
Izmjenjive čeljusti.	da
s pričvrsnom pločom	da
Vrsta proizvoda	Paralelni škripac

---

## Prikladni proizvodi

<https://www.hoffmann-group.com/HR/hr/hom/p/967600-50>

---