

Garant**Uređaj za podešavanje visine za stegu br. 967260, odgovara za stegu vel.: 150****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	967550 150
GTIN	4045197694577
Razred artikla	91J

Opis**Izvedba:**

Stabilna i vrlo čvrsta konstrukcija od kovanih dijelova / čelika. Vrlo miran rad i točno vođenje kroz CNC obrađene komponente. Ekstremno snažno stezanje zahvaljujući specijalnoj napravi za stezanje. Jedna ugrađena plinska opruga osigurava izjednačavanje mase kod podešavanja visine stege. Brzo fiksno stezanje u bilo kojem željenom položaju pomoću sigurnosne stezne poluge.

Prednost:

Stega se može okretati za 360° u kombinaciji s uređajem za regulaciju visine, bez dodatnog okretnog postolja, kako bi se izradak dovelo u povoljan radni položaj. Kod svih pokreta u visinu i zakretnih pokreta poštuje se sigurnosni razmak od 25 mm prema DIN 31001 dio 1.

Upotreba:

Za centimetarski točnu prilagodbu stege na idealnu radnu visinu (posebno važno za naučne i školske radionice).

Odgovara :

Paralelne stege Halex br. 967260.

Dio isporuke:

Uključuje sve pričvrstne vijke za montažu na radionički stol.

Lakiranje:

Srebrnosivo

Područje podešavanja visine: 242 mm

podešavanje pomoću ploče radioničkog stola: 93 - 335 mm
Težina: 11,5 kg

Tehnički opis

Težina	11,5 kg
odgovara za stegu vel.	150
podešavanje pomoću ploče radioničkog stola	93 - 335 mm
Područje podešavanja visine	242 mm
Vrsta proizvoda	Uređaj za podešavanje visine