

Stega za tehničare s priteznim postoljem, širina čeljusti: 75mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	967600 75
GTIN	2050001741370
Razred artikla	97G

Opis**Izvedba:**

Uz pomoć kugličnog zgloba gornji se dio može okrenuti odn. zakrenuti u najpovoljniji radni položaj i stegnuti steznom polugom. Stega je dodatno okretna u stupnjevima po 6° do 360°; čime je omogućena raznolika upotreba. Stega, kučište i pritezni vijsci od legure lakog metala, lakirano. Oklopljeno čelično navojno vreteno, čeljust se izvlači prema naprijed. S izmjenjivim čeličnim čeljustima.

Tehnički opis

Područje okretanja s kugličnim zglobom	360 stupanj
Stezni raspon	110 mm
Zakretno područje s kugličnim zglobom	90 stupanj
Dubina stezanja	50 mm
Širina čeljusti	75 mm
Izmjenjive čeljusti.	da
s pričvrsnom pločom	da
Vrsta proizvoda	Paralelni škripac

Pribor

Univerzalni stezni uređaj

967650

Zamjenske plastične čeljusti, par širina čeljusti 75 mm

967620 75