

## Stega za tehničare sa steznim blokom i steznim elementom, širina čeljusti: 50mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	967610 50
GTIN	2050001741387
Razred artikla	97G

### Opis

#### Izvedba:

Uz pomoć kugličnog zgloba gornji se dio može okrenuti odn. zakrenuti u najpovoljniji radni položaj i stegnuti steznom polugom. Stega je dodatno okretna u stupnjevima po 6° do 360°; čime je omogućena raznolika upotreba. Stega, kučište i pritezni vijsci od legure lakog metala, lakirano. Oklopljeno čelično navojno vreteno, čeljust se izvlači prema naprijed. S čeljustima od blok-aluminija za stezanje najrazličitijih oblika izradaka.

### Tehnički opis

Stezni raspon	75 mm
Dubina stezanja	35 mm
Zakretno područje s kugličnim zglobo	90 stupanj
Područje okretanja s kugličnim zglobo	360 stupanj
Širina čeljusti	50 mm
Stezno područje	0 - 80 mm

Izmjenjive čeljusti.	da
sa steznim blokom	da
Uključujući držač	da
Vrsta proizvoda	Paralelni škripac

---

## Pribor

Zamjenski stezni blokovi od aluminija, par širina čeljusti 50 mm	967630 50
Univerzalni stezni uređaj	967650
Zamjenski stezni blokovi od plastike, par širina čeljusti 50 mm	967635 50