

Garant**Nosač alata s prihvatima alata, širina 452 mm, za prijvate alata: HSK80****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 970125 HSK80 |
| GTIN | 4045197489944 |
| Razred artikla | 91L |

Opis**Izvedba:**

Od čeličnog lima s prihvatnicima alata GARANT od plastike. Moguća ugradnja u **kut nagiba od 0° / 20° / 45°**.

Odgovara:**Širina 452 mm:**

Modularna transportna kolica br. 970011, 970016 u vel. 452/A; CNC transportna kolica br. 970041, 970046 u vel. 452; postolje za nastavke br. 970505 vel. 0.

Širina 627 mm:

Modularna transportna kolica br. 970011, 970016 u vel. 627/A, 627/B; CNC transportna kolica br. 970041; 970046 svaka u vel. 627.

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, **praškasto lakirano**.

Napomena:

VDI 20 prihvatnici su prikladni i za Trumpf pečat.

Tehnički opis

| | |
|-----------------------|--------|
| Razmak osi A | 108 mm |
| bočna veličina okvira | 37 mm |
| Dubina | 150 mm |

| | |
|-------------------------|---|
| Broj prihvata za alat | 4 |
| za alatne drške | HSK 80 |
| Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Atribut imena proizvoda | širina 452 mm |
| Vrsta proizvoda | Nosači alata |