

**Garant****Postolje za prihvate, širina 500 mm, za prihvate alata: HSK50****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	970505 HSK50
GTIN	4045197489586
Razred artikla	91L

**Opis****Izvedba:**

Bočne dijelove je moguće individualno opremiti s nosivom vodilicom br. 970110 i nosačem alata. Moduli se mogu ugraditi **vodoravno** ili **koso**. Opremljeno s 3 nosača za alat.

**Lakiranje:**

Svjetlosive boje RAL 7035, **praškasto lakirano**.

**Napomena:**

VDI 20 prihvatnici su prikladni i za Trumpf pečat.

**Tehnički opis**

Broj nosača alata	3
Broj prihvata za alat	27
Razmak osi A za alatne drške	76 mm HSK 50
Visina	327 mm
Dubina	550 mm
širina	500 mm

Područje primjene	CNC radionički stol
Debljina materijala	1,2 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	širina 500 mm
Vrsta proizvoda	Postolje za prihvate

## Pribor

Plastični tuljci tip HSK50	947390 HSK50
Nosač alata s prihvatom alata za prihvate alata HSK50	970125 HSK50
Postolje za prihvate za prihvate alata 0	970505 0