

**Garant****Postolje za prihvate, širina 500 mm, za prihvate alata: SK40****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	970505 SK40
GTIN	4045197488992
Razred artikla	91L

**Opis****Izvedba:**

Bočne dijelove je moguće individualno opremiti s nosivom vodilicom br. 970110 i nosačem alata. Moduli se mogu ugraditi **vodoravno** ili **koso**. Opremljeno s 3 nosača za alat.

**Lakiranje:**

Svjetlosive boje RAL 7035, **praškasto lakirano**.

**Napomena:**

VDI 20 prihvatnici su prikladni i za Trumpf pečat.

**Tehnički opis**

Razmak osi A	85 mm
Broj nosača alata	3
za alatne drške	SK 40
Broj prihvata za alat	27
Dubina	550 mm
Visina	327 mm
širina	500 mm

Područje primjene	CNC radionički stol
Debljina materijala	1,2 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	širina 500 mm
Vrsta proizvoda	Postolje za prihvate

## Pribor

Plastični tuljci tip SK40	947390 SK40
Nosač alata s prihvatom alata za prihvate alata SK40	970125 SK40
Postolje za prihvate za prihvate alata 0	970505 0