

Garant**Postolje za prihvate, širina 500 mm, za prihvate alata: SK50****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	970505 SK50
GTIN	4045197489500
Razred artikla	91L

Opis**Izvedba:**

Bočne dijelove je moguće individualno opremiti s nosivom vodilicom br. 970110 i nosačem alata. Moduli se mogu ugraditi **vodoravno** ili **koso**. Opremljeno s 3 nosača za alat.

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, **praškasto lakirano**.

Napomena:

VDI 20 prihvatnici su prikladni i za Trumpf pečat.

Tehnički opis

Broj nosača alata	3
za alatne drške	SK 50
Razmak osi A	117 mm
Broj prihvata za alat	12
Visina	327 mm
Dubina	550 mm
širina	500 mm

Područje primjene	CNC radionički stol
Debljina materijala	1,2 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	širina 500 mm
Vrsta proizvoda	Postolje za prihvate

Pribor

Plastični tuljci tip SK50	947390 SK50
Postolje za prihvate za prihvate alata 0	970505 0
Nosač alata s prihvatom alata za prihvate alata SK50	970125 SK50