

**Garant****Postolje za prihvate, širina 500 mm, za prihvate alata: VDI30****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	970505 VDI30
GTIN	4045197489524
Razred artikla	91L

**Opis****Izvedba:**

Bočne dijelove je moguće individualno opremiti s nosivom vodilicom br. 970110 i nosačem alata. Moduli se mogu ugraditi **vodoravno** ili **koso**. Opremljeno s 3 nosača za alat.

**Lakiranje:**

Svjetlosive boje RAL 7035, **praškasto lakirano**.

**Napomena:**

VDI 20 prihvatnici su prikladni i za Trumpf pečat.

**Tehnički opis**

Broj nosača alata	3
Broj prihvata za alat za alatne drške	36 VDI 30
Razmak osi A	69 mm
Visina	327 mm
Dubina	550 mm
širina	500 mm

Područje primjene	CNC radionički stol
Debljina materijala	1,2 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	širina 500 mm
Vrsta proizvoda	Postolje za prihvate

## Pribor

Plastični tuljci tip VDI30	947390 VDI30
Postolje za prihvate za prihvate alata 0	970505 0
Nosač alata s prihvatom alata za prihvate alata VDI30	970125 VDI30