

Garant**Postolje za prihvate, širina 500 mm, za prihvate alata: 0****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	970505 0
GTIN	4045197489623
Razred artikla	91L

Opis**Izvedba:**

Bočne dijelove je moguće individualno opremiti s nosivom vodicom br. 970110 i nosačem alata. Moduli se mogu ugraditi **vodoravno** ili **koso**. Bočni dijelovi s poprečnim potpornjima: za individualno opremanje.

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, **praškasto lakirano**.

Napomena:

VDI 20 prihvatnici su prikladni i za Trumpf pečat.

Tehnički opis

Dubina	550 mm
Visina	327 mm
širina	500 mm
Područje primjene	CNC radionički stol
Debljina materijala	1,2 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Atribut imena proizvoda	širina 500 mm
Vrsta proizvoda	Postolje za prihvate

Pribor

Nosač alata s prihvatom alata za prihvate alata 0	970125 0
Nosač alata s prihvatom alata za prihvate alata SK50	970125 SK50
Nosač alata s prihvatom alata za prihvate alata HSK63	970125 HSK63
Nosač alata s prihvatom alata za prihvate alata HSK80	970125 HSK80
Nosač alata s prihvatom alata za prihvate alata SK40	970125 SK40
Nosač alata s prihvatom alata za prihvate alata C5	970125 C5
Nosač alata s prihvatom alata za prihvate alata C6	970125 C6
Nosač alata s prihvatom alata za prihvate alata HSK100	970125 HSK100
Nosač alata s prihvatom alata za prihvate alata VDI30	970125 VDI30
Nosač alata s prihvatom alata za prihvate alata SK30	970125 SK30
Nosač alata s prihvatom alata za prihvate alata C4	970125 C4
Nosač alata s prihvatom alata za prihvate alata HSK40	970125 HSK40
Nosač alata s prihvatom alata za prihvate alata VDI20	970125 VDI20
Nosač alata s prihvatom alata za prihvate alata HSK50	970125 HSK50
Vodilica nosača za alat Tool-UNIT širina 452 mm	970110 452
Nosač alata s prihvatom alata za prihvate alata VDI40	970125 VDI40
Nosač alata s prihvatom alata za prihvate alata C8	970125 C8