

Garant**CNC police za odlaganje, širina 1500 mm, za prihvate alata: HSK50****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	970665 HSK50
GTIN	4045197489272
Razred artikla	91L

Opis**Izvedba:**

Pločica od čeličnog lima s mjestima za prihvate za alate GARANT od plastike. Prednja strana s četverokutnim ojačanjem za stabilizaciju. **Podeseivo područje u dubinu 130 mm.** Montaža moguća **vodoravno 90°** te **koso 120°**.

Odgovara :

Montaža **vješanjem u potporne stupove (grupa 92), CNC regal br. 970680 i kolica za materijal br. 918590 vel. 1000 (grupa 91).**

Lakiranje:

Svjetlosive boje, RAL 7035 **praškasto lakirano.**

Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Visina: 80 mm

Dubina: 155 mm

Broj prihvata za alat: 33

Razmak osi A: 80 mm

Nosivost pri vješanju u stupove nosača: 25 kg

Nosivost u CNC regalu i kolicima za materijal: 50 kg

Tehnički opis

Visina	80 mm
Razmak osi A	80 mm
Broj prihvata za alat	33
Dubina	155 mm

širina	1500 mm
za alatne drške	HSK 50
Nosivost pri vješanju u stupove nosača	25 kg
Nosivost u CNC regalu i kolicima za materijal	50 kg
Područje primjene	CNC regal
Debljina materijala	1,5 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	širina 1500 mm
Vrsta proizvoda	Police

Pribor

Plastični tuljci tip HSK50	947390 HSK50
----------------------------	--------------