

Garant**Postolje za prihvate, širina 500 mm, za prihvate alata: HSK40****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	970505 HSK40
GTIN	4045197489579
Razred artikla	91L

Opis**Izvedba:**

Bočne dijelove je moguće individualno opremiti s nosivom vodilicom br. 970110 i nosačem alata. Moduli se mogu ugraditi **vodoravno** ili **koso**. Opremljeno s 3 nosača za alat.

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, **praškasto lakirano**.

Napomena:

VDI 20 prihvatnici su prikladni i za Trumpf pečat.

Tehnički opis

Broj prihvata za alat	51
za alatne drške	HSK 40
Broj nosača alata	3
Razmak osi A	56 mm
Visina	327 mm
Dubina	550 mm
širina	500 mm

Područje primjene	CNC radionički stol
Debljina materijala	1,2 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	širina 500 mm
Vrsta proizvoda	Postolje za prihvate

Pribor

Plastični tuljci tip HSK40	947390 HSK40
Postolje za prihvate za prihvate alata 0	970505 0
Nosač alata s prihvatom alata za prihvate alata HSK40	970125 HSK40