

**Garant****Nosač alata za perforiranu stijenku, za prijvate alata: SK40****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	970670 SK40
GTIN	4045197518927
Razred artikla	91L

**Opis****Izvedba:**

Od čeličnog lima s prijvatima alata GARANT od plastike.

**Odgovara :**

Za vješanje na perforirane stijenke □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm.

**Lakiranje:**

Svjetlosive boje RAL 7035, **praškasto lakirano.**

Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Visina: 125 mm

širina: 475 mm

Dubina: 200 mm

Broj prijvata za alat: 9

Razmak osi A: 85 mm

**Tehnički opis**

za alatne drške	SK 40
Dubina	200 mm
Razmak osi A	85 mm
Visina	125 mm
Broj prijvata za alat	9
širina	475 mm

Područje primjene	CNC regal
Debljina materijala	1,5 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Nosači alata

---

## Pribor

Plastični tuljci tip SK40	947390 SK40
---------------------------	-------------