

**Ansell****Par rukavica HyFlex® 11-518, veličina rukavice: 11****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094478 11
GTIN	10076490478589
Razred artikla	04P

**Opis****Izvedba:**

HyFlex® 11-518. Fleksibilne i fine rukavice **male težine** od samo 14 g. U kombinaciji s **velikom pokretljivošću prstiju** zaslužne su za minimalno umaranje muskulature ruku kod dugog rada. S **tehnologijom pletenja 18-Gauge** i Dyneema®-Diamond tehnologijom vlakana. Prikladne za rukovanje i montažu izrazito malih dijelova oštih rubova.

**Uvodno objašnjenje, reklamni tekst:**

Zaštitne rukavice koje štite od porezotina s PU prevlakom i **velikom pokretljivošću prstiju**, optimalne za rad s građevinskim elementima oštih bridova.

**Standard:**

EN 388; EN ISO 21420

**Napomena:**

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

**Tehnički opis**

Bez DMF-a	ne
Prozračnost	dobro

Materijal prevlake	PU
EN 388 otpornost na trenje	3
EN 388 zaštita od rezova	3
Osjećaj dodira	vrlo dobro
Udobnost	vrlo dobro
Mokro prianjanje	dobro
Uljni hvat	dobro
Veličina rukavice	11
Toplinska zaštita	ne postoji
EN 388 otpornost na trganje	3
bez silikona	ne
Serija	HyFlex®
Kategorija zaštite	Kategorija II
Vrsta rukavica	Višenamjenske rukavice
Sadržaj	12
Funkcija rukavice	Pogodno za kožu osoba s alergijama
Tehnologija pletenja	18G
EN 388	3X31B
Materijal nosača	Najlon, Dyneema®
Prevlaka	PU
Materijal	PU
Varijanta presvlake	Dlan
Područje primjene	Preciznost
Boja	plavo
Težina	14 g
Duljina	210 mm
Primjena	višekratno
Razred zaštite od porezotina	B
Vrsta proizvoda	Rukavice za zaštitu od porezivanja

