

Garant**Nosač alata Tool-UNIT, za prihvate alata: HSK80****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	971000 HSK80
GTIN	4045197490292
Razred artikla	91Q

Opis**Izvedba:**

Nosač alata od polipropilena otpornog na trošenje s prihvatom za drške alata. Nosač alata moguće je koristiti kao pojedinačnu jedinicu za transport i skladištenje, međutim, može biti svrsishodan i kao fleksibilna komponenta u transportnim kolicima, ormaru CNC, regalu CNC i vodilici nosača UNIT.

Upotreba:

Za vješanje na prihvatne vodilice i poprečne nosače za transportna kolica, CNC ormare i višenamjenske vodilice.

Visina: 130 mm

Širina: 240 mm

Dubina: 148 mm

Broj prihvata za alat: 2

Razmak osi A: 105 mm

Nosivost: 20 kg

Tehnički opis

Materijal	Polipropilen
Visina	130 mm
Broj prihvata za alat	2

Nosivost	20 kg
Razmak osi A	105 mm
širina	240 mm
Dubina	148 mm
za alatne drške	HSK 80
Vrsta proizvoda	CNC sustav nosača