

**Garant****Nosač alata Tool-UNIT, za prihvate alata: VDI40****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	971000 VDI40
GTIN	4045197490223
Razred artikla	91Q

**Opis****Izvedba:**

Nosač alata od polipropilena otpornog na trošenje s prihvatom za drške alata. Nosač alata moguće je koristiti kao pojedinačnu jedinicu za transport i skladištenje, međutim, može biti svrsishodan i kao fleksibilna komponenta u transportnim kolicima, ormaru CNC, regalu CNC i vodilici nosača UNIT.

**Upotreba:**

Za vješanje na prihvatne vodilice i poprečne nosače za transportna kolica, CNC ormare i višenamjenske vodilice.

Visina: 130 mm

Širina: 240 mm

Dubina: 148 mm

Broj prihvata za alat: 4

Razmak osi A: 68 mm

Nosivost: 20 kg

**Tehnički opis**

Visina	130 mm
za alatne drške	VDI 40
Dubina	148 mm

Razmak osi A	68 mm
Broj prihvata za alat	4
Nosivost	20 kg
Materijal	Polipropilen
širina	240 mm
Vrsta proizvoda	CNC sustav nosača