

**Regal s policama, dubina 800 mm, visina / širina police: 3000/1000mm****Podaci za narudžbu**

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Broj narudžbe  | 990552 3000/1000 |
| GTIN           | 4004514222466    |
| Razred artikla | 96P              |

**Opis****Izvedba:**

Pocinčani T-profil okvira i police. S maksimalnom **nosivosti police** od 250 kg po polici. Mogućnost podešavanja razine police u rasteru od 25 mm. Brza montaža zahvaljujući jednostavnoj izvedbi koja se može spojiti. **Nosivost police:** na visini od 2000 mm 1300 kg, na visini od 2500 mm 1700 kg, na visini od 3000 mm 2300 kg.

**Opis:**

**Ugradbene mjere:** **Osnovni regal:** nazivna duljina + 60 mm **Nadogradni regal:** nazivna duljina + 6 mm **Ukupna dubina okvira:** nazivna dubina + 36 mm

**Upotreba:**

Idealan za industriju, radionicu, trgovinu, upravu, arhivu itd., optimalna iskoristivost prostora.

**Dio isporuke:**

Osnovna police s križnom potporom. Jedna dijagonalna potpora po polici za nadogradnju.

**Napomena:**

- **Pritezne noge obuhvaćene su u opseg isporuke.**
- **Pričvršćenje za pod i zid nije obuhvaćeno u opseg isporuke.**
- **Odgovarajuće podno usidrenje br. 990854.**
- **Mogućnost upotrebe samo s jedne strane zbog poprečnog ukrućivanja.**
- **Slobodna duljina presavijanja (K) ne smije iznositi više do 600 mm.**
- **Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.**

## Tehnički opis

|  |                  |
|--|------------------|
| Broj polica  | 7                |
| Visina regala  | 3000 mm          |
| Konstrukcija regala  | Osnovni regal    |
| dimenzije ugradnje osnovni regal širina                                  | 1060 mm          |
| Broj okvira za profil  | 2                |
| Dubina police  | 800 mm           |
| Dubina regala  | 800 mm           |
| Širina police  | 1000 mm          |
| maksimalno opterećenje polja   | 1600 kg          |
| Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) | 250 kg           |
| Debljina police  | 40 mm            |
| Podešavanje visine u rasteru   | 25 mm            |
| Izvedba montaže  | Utični regal     |
| Materijal  | pocinčano        |
| Atribut imena proizvoda  | dubina 800 mm    |
| Vrsta proizvoda  | Regal s policama |

## Pribor

|   |                |
|---|----------------|
| Fiksne pregrade, pocinčane visina x dubina 210X800 mm | 990583 210X800 |
| Fiksne pregrade, pocinčane visina x dubina 310X800 mm | 990583 310X800 |
| Fiksne pregrade, pocinčane visina x dubina 410X800 mm | 990583 410X800 |
| Držač za regale sa širokim policama                   | 990852         |