

Osnovni regal s kosim dnom, širina 1000 mm, dubina: 500mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	990600 500
GTIN	4004514249197
Razred artikla	96P

Opis**Izvedba:**

Pocinčani T-profil okvira i police. Isporučivo s **maksimalnim opterećenjem police od 150 kg po kosoj polici**. Skladišna razina podešiva u rasteru od 25 mm. Brza montaža zahvaljujući jednostavnoj izvedbi koja se može spojiti. Mogućnost korištenja s obje strane. **Opterećenje polja: 1300 kg.**

Ugradbene mjere za osnovni regal: 1.060 mm.

Horizontalne pregrade mogu se podešavati u razmacima od 50 mm. Prednji povišeni rub police povišen je za 15 mm i time sprječava ispadanje robe.

Opis:

Ugradbene mjere:
 Osnovni regal: nazivna duljina + 60 mm
 Nadogradni regal: nazivna duljina + 6 mm
 Ukupna dubina okvira: nazivna dubina + 36 mm

Upotreba:

Skladištenje plastičnih spremnika, skladišnih prozirnih kutija, kartona i mnogo više.

Dio isporuke:

7 kosih police s po 5 vodilica za pregrade, 2 uzdužne šipke, 2 bočne vodilice te 1 ravna pokrovna police, uključujući stezne noge.

Napomena:

- **Pričvršćenje za pod i zid nije obuhvaćeno u opseg isporuke.**
- **Odgovarajuće podno sidrenje br. 990854.**

- Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.

Tehnički opis

Visina	2000 mm
Montaža od strane kupca	da
dimenzije ugradnje osnovni regal širina	1060 mm
Dubina	536 mm
Broj polica	7
širina	1060 mm
Dubina regala	500 mm
Širina regala	1000 mm
Visina regala	2000 mm
maksimalno opterećenje polja	1300 kg
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	150 kg
Debljina police	25 mm
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Izvedba montaže	Utični regal
Materijal	pocinčano
Atribut imena proizvoda	širina 1000 mm
Vrsta proizvoda	Regal s kosim dnom

Pribor

Kosa polica, pocinčana dubina 500 mm	990610 500
Držač za regale sa širokim policama	990852