

**Osnovni regal s kosim dnom, širina 1000 mm, dubina: 600mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	990600 600
GTIN	4004514249203
Razred artikla	96P

**Opis****Izvedba:**

Pocinčani T-profil okvira i police. Isporučivo s **maksimalnim opterećenjem police od 150 kg po kosoj polici**. Skladišna razina podešiva u rasteru od 25 mm. Brza montaža zahvaljujući jednostavnoj izvedbi koja se može spojiti. Mogućnost korištenja s obje strane. **Opterećenje polja: 1300 kg.**

Ugradbene mjere za osnovni regal: 1.060 mm.

Horizontalne pregrade mogu se podešavati u razmacima od 50 mm. Prednji povišeni rub police povišen je za 15 mm i time sprječava ispadanje robe.

**Opis:**

**Ugradbene mjere:** <br> **Osnovni regal:** nazivna duljina + 60 mm <br> **Nadogradni regal:** nazivna duljina + 6 mm <br> **Ukupna dubina okvira:** nazivna dubina + 36 mm

**Upotreba:**

Skladištenje plastičnih spremnika, skladišnih prozirnih kutija, kartona i mnogo više.

**Dio isporuke:**

7 kosih police s po 5 vodilica za pregrade, 2 uzdužne šipke, 2 bočne vodilice te 1 ravna pokrovna police, uključujući stezne noge.

**Napomena:**

- **Pričvršćenje za pod i zid nije obuhvaćeno u opseg isporuke.**
- **Odgovarajuće podno sidrenje br. 990854.**

- Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.

## Tehnički opis

Montaža od strane kupca	da
dimenzije ugradnje osnovni regal širina	1060 mm
Broj polica	7
Visina	2000 mm
Dubina	636 mm
širina	1060 mm
Dubina regala	600 mm
Širina regala	1000 mm
Visina regala	2000 mm
maksimalno opterećenje polja	1300 kg
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	150 kg
Debljina police	25 mm
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Izvedba montaže	Utični regal
Materijal	pocinčano
Atribut imena proizvoda	širina 1000 mm
Vrsta proizvoda	Regal s kosim dnom

## Pribor

Kosa polica, pocinčana dubina 600 mm	990610 600
Držač za regale sa širokim policama	990852