

Osnovni regal s kosim dnom, širina 1000 mm, dubina: 800mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	990600 800
GTIN	4004514218803
Razred artikla	96P

Opis**Izvedba:**

Pocinčani T-profil okvira i police. Isporučivo s **maksimalnim opterećenjem police od 150 kg po kosoj polici**. Skladišna razina podešiva u rasteru od 25 mm. Brza montaža zahvaljujući jednostavnoj izvedbi koja se može spojiti. Mogućnost korištenja s obje strane. **Opterećenje polja: 1300 kg.**

Ugradbene mjere za osnovni regal: 1.060 mm.

Horizontalne pregrade mogu se podešavati u razmacima od 50 mm. Prednji povišeni rub police povišen je za 15 mm i time sprječava ispadanje robe.

Opis:

Ugradbene mjere:
 Osnovni regal: nazivna duljina + 60 mm
 Nadogradni regal: nazivna duljina + 6 mm
 Ukupna dubina okvira: nazivna dubina + 36 mm

Upotreba:

Skladištenje plastičnih spremnika, skladišnih prozirnih kutija, kartona i mnogo više.

Dio isporuke:

7 kosih police s po 5 vodilica za pregrade, 2 uzdužne šipke, 2 bočne vodilice te 1 ravna pokrovna police, uključujući stezne noge.

Napomena:

- **Pričvršćenje za pod i zid nije obuhvaćeno u opseg isporuke.**
- **Odgovarajuće podno sidrenje br. 990854.**

- Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.

Tehnički opis

dimenzije ugradnje osnovni regal širina	1060 mm
Broj polica	7
Dubina	836 mm
Visina	2000 mm
Montaža od strane kupca	da
širina	1060 mm
Dubina regala	800 mm
Širina regala	1000 mm
Visina regala	2000 mm
maksimalno opterećenje polja	1300 kg
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	150 kg
Debljina police	25 mm
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Izvedba montaže	Utični regal
Materijal	pocinčano
Atribut imena proizvoda	širina 1000 mm
Vrsta proizvoda	Regal s kosim dnom

Pribor

Kosa polica, pocinčana dubina 800 mm	990610 800
Držač za regale sa širokim policama	990852