

Bočna stijenka od lima, visina 2500 mm, dubina: 400mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	990622 400
GTIN	4004514249296
Razred artikla	96P

Opis**Izvedba:**

Pocinčani čelični lim, bočne stijenke slažu se na rubove koji se preklapaju.

Sastoje se od bočnih stijenki visine 2× 1.300 mm.

Odgovara:

Regali s policama br. 990500 – 990554, kao regali s kosim policama br. 990600 – 990602.

Dio isporuke:

Uključuje vijke / matice za pričvršćenje.

Tehnički opis

Dio isporuke	2×1300 mm visina
Moguća ugradnja kao pregrada	ne
širina	400 mm
Montaža od strane kupca	da
prikladno za regal s kosim policama	da
Konstrukcija bočne stranice	dvodijelno

prikladno za regal s policama	da
prikladno za visinu regala	2500 mm
prikladno za dubinu regala	400 mm
Pričvrtni materijal obuhvaćen opsegom isporuke	da
Područje primjene	Regal s policama
Visina	2500 mm
Materijal	pocinčano
Atribut imena proizvoda	visina 2500 mm
Vrsta proizvoda	Bočna stijenka