

**Par rukavica 6705, veličina rukavice: 10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094530 10
GTIN	4059904096653
Razred artikla	09H

Opis**Izvedba:**

6705. PU prevlaka za veliku prozračnost i slobodu kretanja za radove u vlažnom, ali ne i nauljenom okruženju.

Uvodno objašnjenje, reklamni tekst:

Zaštitne rukavice koje štite od porezotina (razred 5) **izvanrednim odnosom cijene / usluge.**

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

bez silikona	da
Mokro prijanjanje	umjereno
Bez DMF-a	ne
Prozračnost	dobro

Toplinska zaštita	dobro
EN 388 otpornost na trenje	4
Udobnost	dobro
EN 388 otpornost na trganje	4
Osjećaj dodira	dobro
EN 388 zaštita od rezova	5
Materijal prevlake	PU
Veličina rukavice	10
EN 388 zaštita od uboda	2
Uljni hvat	umjereno
Vrsta rukavica	Višenamjenske rukavice
Kategorija zaštite	Kategorija II
Sadržaj	10
Tehnologija pletenja	13G
EN 388	4442C
EN 407	X1XXXX
Materijal nosača	Taeki
Prevlaka	PU
Varijanta presvlake	Dlan
Područje primjene	Svestranost
Boja	crna / siva
Standard	EN 407
Težina	31,8 g
Primjena	višekratno
Razred zaštite od porezotina	C
Vrsta proizvoda	Rukavice za zaštitu od porezivanja