

Bočna stijenka od lima, visina 2500 mm, dubina: 600mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	990622 600
GTIN	4004514249319
Razred artikla	96P

Opis**Izvedba:**

Pocinčani čelični lim, bočne stijenke slažu se na rubove koji se preklapaju.

Sastoje se od bočnih stijenki visine 2× 1.300 mm.

Odgovara:

Regali s policama br. 990500 – 990554, kao regali s kosim policama br. 990600 – 990602.

Dio isporuke:

Uključuje vijke / matice za pričvršćenje.

Tehnički opis

Konstrukcija bočne stranice	dvodijelno
Dio isporuke	2×1300 mm visina
prikladno za regal s policama	da
prikladno za visinu regala	2500 mm
prikladno za regal s kosim policama	da
Moguća ugradnja kao pregrada	ne

širina	600 mm
Montaža od strane kupca	da
prikladno za dubinu regala	600 mm
Pričvrtni materijal obuhvaćen opsegom isporuke	da
Područje primjene	Regal s policama
Visina	2500 mm
Materijal	pocinčano
Atribut imena proizvoda	visina 2500 mm
Vrsta proizvoda	Bočna stijenka