

uvex

Par rukavica uvex C300 foam, veličina rukavice: 7



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	094480 7
GTIN	4048612021811
Razred artikla	04W

Opis

Izvedba:

Seriya uvex 300. Lagane, inovativne rukavice s tehnologijom Bamboo-TwinFlex® pružaju dobru zaštitu od posjekotina, vrlo su otporne na trošenje te su ugodne za nošenje. Postupak uvex climazone omogućuje veliku fleksibilnost te ugodnu prozračnost rukavice uz istovremeno dobar osjećaj opipa. Öko-Tex® Standard 100 te ne sadrži silikone.

C300 foam. Sa Soft-Grip-Foam prevlakom za zaštitu od klizanja u vlažnom radnom okruženju.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

EN 388 zaštita od uboda	2
Uljni hvat	umjereno
Toplinska zaštita	ne postoji

Bez DMF-a	da
EN 388 otpornost na trenje	4
EN 388 otpornost na trganje	4
Veličina rukavice	7
Materijal prevlake	PU
Udobnost	vrlo dobro
EN 388 zaštita od rezova	3
bez silikona	da
Osjećaj dodira	vrlo dobro
Mokro prianjanje	umjereno
Prozračnost	dobro
Seriya	uvex C300
Kategorija zaštite	Kategorija II
Vrsta rukavica	Višenamjenske rukavice
Funkcija rukavice	Bez silikona
Standardna odjeća	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	3X42C
Materijal nosača	Poliamid, HPPE, staklo, bambus, viskoza
Prevlaka	Nitril
Varijanta presvlake	Dlan
Područje primjene	Svestranost
Boja	crna
Težina	14,9 g
Primjena	višekratno
Razred zaštite od porezotina	C
Vrsta proizvoda	Rukavice za zaštitu od porezivanja

