

uvex**Par rukavica uvex C500 foam, veličina rukavice: 10**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	094550 10
GTIN	4048612015131
Razred artikla	04W

Opis

Izvedba:

uvex C500 foam. Rukavice bez silikona s dobrom mehaničkom otpornošću na trošenje te dobrom protukliznom zaštitom, prikladne za rad u suhim i blago vlažnim radnim okruženjima. Prikladne za kontaktnu toplinu do 100°C.

Serija uvex 500. Pouzdane zaštitne rukavice s tehnologijom Bamboo TwinFlex® od bambus viskoze, HPPE-a i poliamida za udoban osjećaj prilikom nošenja i naprednu regulaciju prozračnosti.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

EN 388 zaštita od uboda	2
Bez DMF-a	ne
Toplinska zaštita	ne postoji

Udobnost	vrlo dobro
Uljni hvat	umjereno
Mokro prianjanje	umjereno
EN 388 otpornost na trganje	4
Osjećaj dodira	vrlo dobro
EN 388 otpornost na trenje	4
bez silikona	da
Prozračnost	dobro
EN 388 zaštita od rezova	5
Veličina rukavice	10
Serija	uvex C500
Kategorija zaštite	Kategorija II
Vrsta rukavica	Rukavice za zaštitu od porezivanja
Funkcija rukavice	Bez silikona
Standardna odjeća	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4X42C
EN 407	X1XXXX
Materijal nosača	Poliamid, HPPE, staklo, bambus, viskoza
Prevlaka	Nitril
Varijanta presvlake	Dlan
Područje primjene	Svestranost
Boja	antracit / limeta
Standard	EN 407
Težina	32,8 g
Primjena	višekratno
Razred zaštite od porezotina	C
Vrsta proizvoda	Rukavice za zaštitu od porezivanja

