

**Par rukavica Camapur® Cut 627+, veličina rukavice: 10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094476 10
GTIN	4008198762706
Razred artikla	04Q

Opis**Izvedba:**

Camapur® Cut 627+. Fleksibilne rukavice za zaštitu od posjekotina za radove montaže u suhim i blago nauljenim radnim okruženjima. Tanka PU prevlaka za veliku udobnost nošenja i snažniju prozračnost. Dobra protuklizna zaštita i kod blago nauljenih elemenata. Posebice prikladna za obradu lima, montažu kod koje postoji srednja opasnost od posjekotina.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

EN 388 zaštita od rezova	3
Uljni hvat	umjereno
Osjećaj dodira	dobro
bez silikona	da

EN 388 otpornost na trganje	4
Bez DMF-a	da
Materijal prevlake	PU
Oznaka proizvođača	Camapur Cut 627+
Veličina rukavice	10
Mokro prianjanje	umjereno
Prozračnost	vrlo dobro
Toplinska zaštita	ne postoji
Udobnost	vrlo dobro
EN 388 otpornost na trenje	4
Serija	Camapur®
Kategorija zaštite	Kategorija II
Vrsta rukavica	Višenamjenske rukavice
Sadržaj	14
Tehnologija pletenja	13G
elektrostatsko svojstvo	0,3 sek. prema razgradnji naboja EN 61340-5-1
EN 388	4341X
Materijal nosača	HPPE
Prevlaka	PU
Varijanta presvlake	Dlan
Područje primjene	Svestranost
Boja	siva / crna
Težina	73 g
Duljina	240 - 260 mm
Primjena	višekratno
Razred zaštite od porezotina	B
Vrsta proizvoda	Rukavice za zaštitu od porezivanja

