

Osnovni regal sa širokim policama, dubina 500 mm, visina / širina police: 2500/2250mm



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|------------------|
| Broj narudžbe | 990710 2500/2250 |
| GTIN | 4004514215079 |
| Razred artikla | 96P |

Opis

Izvedba:

Pocinčani T-profil okvira. S MULTI^{plus} 250 pocinčanim policama od čeličnog lima. Skladišna razina podesiva u rasteru od 25 mm. Jednostavno umetnute poprečne prečke omogućuju brzu montažu. Maksimalna **nosivost police**: 400 kg. **Nosivost police**: kod visine 2000 mm 1200 kg, kod visine 2500 mm 1600 kg, kod visine 3000 mm 2000 kg.

Opis:

Ugradbene mjere:
 Osnovni regal: nazivna duljina + 60 mm
 Nadogradni regal: nazivna duljina + 6 mm
 Ukupna dubina okvira: nazivna dubina + 36 mm
 Visina poprečne prečke: 65 mm

Upotreba:

Skladištenje teške i glomazne robe. Kraće rute komisioniranja zahvaljujući obostranom pristupu.

Napomena:

- **Police se umeću segmentirano prema širini police. Segmenti: 750 mm i 1000 mm.**
- **Pričvršćenje za pod i zid nije obuhvaćeno u opseg isporuke. Odgovarajuće podno pričvršćivanje br. 990854.**
- **Regali sa širokim policama WS 2000 kompatibilni su s regalima s policama br. 990500 – 990554, koji su dostupni i u drugim dimenzijama i s drugim komponentama. Rado ćemo vam predstaviti i druge mogućnosti. Ako ste zainteresirani, slobodno nam se obratite.**

- **Slobodna duljina presavijanja (K) ne smije iznositi više do 600 mm. Dozvoljena nosivost polja umanjuje se za udio te police.**
- **Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.**

Tehnički opis

| | |
|--|---------------------------|
| Montaža od strane kupca | da |
| Broj razina za skladištenje | 4 |
| Dubina police | 500 mm |
| Visina | 2500 mm |
| Konstrukcija regala | Osnovni regal |
| Materijal razine za skladištenje | Čelični lim, pocinčani |
| dimenzije ugradnje osnovni regal širina | 2310 mm |
| širina | 2310 mm |
| Širina police | 2250 mm |
| Dubina | 537 mm |
| Dubina regala | 500 mm |
| Širina regala | 2250 mm |
| Visina regala | 2500 mm |
| Opterećenje police | 400 kg |
| maksimalno opterećenje polja | 1600 kg |
| Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) | 400 kg |
| Debljina police | 40 mm |
| Visina grede | 65 mm |
| Podešavanje visine u rasteru | 25 mm |
| Izvedba montaže | Utični regal |
| Materijal | pocinčano |
| Atribut imena proizvoda | dubina 500 mm |
| Vrsta proizvoda | Regal sa širokim policama |

Pribor

| | |
|--|------------|
| Polica za odlaganje od pocinčanog lima dubina 500 mm | 990800 500 |
| Držac za regale sa širokim policama | 990852 |