

## Osnovni regal sa širokim policama, dubina 500 mm, visina / širina police: 2500/2000mm



### Podaci za narudžbu

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Broj narudžbe  | 990710 2500/2000 |
| GTIN           | 4004514200693    |
| Razred artikla | 96P              |

### Opis

#### Izvedba:

Pocinčani T-profil okvira. S MULTI<sup>plus</sup> 250 pocinčanim policama od čeličnog lima. Skladišna razina podesiva u rasteru od 25 mm. Jednostavno umetnute poprečne prečke omogućuju brzu montažu. Maksimalna **nosivost police**: 400 kg. **Nosivost police**: kod visine 2000 mm 1200 kg, kod visine 2500 mm 1600 kg, kod visine 3000 mm 2000 kg.

#### Opis:

**Ugradbene mjere:** <br>**Osnovni regal:** nazivna duljina + 60 mm <br>**Nadogradni regal:** nazivna duljina + 6 mm <br>**Ukupna dubina okvira:** nazivna dubina + 36 mm <br>**Visina poprečne prečke:** 65 mm

#### Upotreba:

Skladištenje teške i glomazne robe. Kraće rute komisioniranja zahvaljujući obostranom pristupu.

#### Napomena:

- **Police se umeću segmentirano prema širini police. Segmenti: 750 mm i 1000 mm.**
- **Pričvršćenje za pod i zid nije obuhvaćeno u opseg isporuke. Odgovarajuće podno pričvršćivanje br. 990854.**
- **Regali sa širokim policama WS 2000 kompatibilni su s regalima s policama br. 990500 – 990554, koji su dostupni i u drugim dimenzijama i s drugim komponentama. Rado ćemo vam predstaviti i druge mogućnosti. Ako ste zainteresirani, slobodno nam se obratite.**

- **Slobodna duljina presavijanja (K) ne smije iznositi više do 600 mm. Dozvoljena nosivost polja umanjuje se za udio te police.**
- **Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporučka bez montaže.**

## Tehnički opis

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Broj razina za skladištenje  | 4                         |
| Visina   | 2500 mm                   |
| Montaža od strane kupca  | da                        |
| Širina police  | 2000 mm                   |
| širina   | 2060 mm                   |
| dimenzije ugradnje osnovni regal širina                                  | 2060 mm                   |
| Materijal razine za skladištenje   | Čelični lim, pocinčani    |
| Dubina police  | 500 mm                    |
| Konstrukcija regala  | Osnovni regal             |
| Dubina   | 537 mm                    |
| Dubina regala  | 500 mm                    |
| Širina regala  | 2000 mm                   |
| Visina regala  | 2500 mm                   |
| Opterećenje police   | 400 kg                    |
| maksimalno opterećenje polja   | 1600 kg                   |
| Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) | 400 kg                    |
| Debljina police  | 40 mm                     |
| Visina grede   | 65 mm                     |
| Podešavanje visine u rasteru   | 25 mm                     |
| Izvedba montaže  | Utični regal              |
| Materijal  | pocinčano                 |
| Atribut imena proizvoda  | dubina 500 mm             |
| Vrsta proizvoda  | Regal sa širokim policama |

---

**Pribor**

|  |            |
|--|------------|
| Polica za odlaganje od pocinčanog lima dubina 500 mm | 990795 500 |
| Držac za regale sa širokim policama                  | 990852     |