

## Nadogradni regal sa širokim policama, dubina 800 mm, visina / širina police: 2500/2500mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	990735 2500/2500
GTIN	4004514200952
Razred artikla	96P

### Opis

#### Izvedba:

Pocinčani T-profil okvira. S MULTI<sup>plus</sup> 250 pocinčanim policama od čeličnog lima. Skladišna razina podesiva u rasteru od 25 mm. Jednostavno umetnute poprečne prečke omogućuju brzu montažu. Maksimalna **nosivost police**: 400 kg. **Nosivost police**: kod visine 2000 mm 1200 kg, kod visine 2500 mm 1600 kg, kod visine 3000 mm 2000 kg.

#### Opis:

**Ugradbene mjere:** <br> **Osnovni regal:** nazivna duljina + 60 mm <br> **Nadogradni regal:** nazivna duljina + 6 mm <br> **Ukupna dubina okvira:** nazivna dubina + 36 mm <br> **Visina poprečne prečke:** 65 mm

#### Upotreba:

Skladištenje teške i glomazne robe. Kraće rute komisioniranja zahvaljujući obostranom pristupu.

#### Napomena:

- **Police se umeću segmentirano prema širini police. Segmenti: 750 mm i 1000 mm.**
- **Pričvršćenje za pod i zid nije obuhvaćeno u opseg isporuke. Odgovarajuće podno pričvršćivanje br. 990854.**
- **Regali sa širokim policama WS 2000 kompatibilni su s regalima s policama br. 990500 – 990554, koji su dostupni i u drugim dimenzijama i s drugim komponentama. Rado ćemo vam predstaviti i druge mogućnosti. Ako ste zainteresirani, slobodno nam se obratite.**

- **Slobodna duljina presavijanja (K) ne smije iznositi više do 600 mm. Dozvoljena nosivost polja umanjuje se za udio te police.**
- **Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporučka bez montaže.**

## Tehnički opis

širina	2506 mm
Dubina police	800 mm
Materijal razine za skladištenje	Čelični lim, pocinčani
Širina police	2500 mm
Konstrukcija regala	Nadogradni regal
Broj razina za skladištenje	4
Visina	2500 mm
Dimenzije ugradnje nadogradni regal širina	2506 mm
Montaža od strane kupca	da
Dubina	837 mm
Dubina regala	800 mm
Širina regala	2500 mm
Visina regala	2500 mm
Opterećenje police	400 kg
maksimalno opterećenje polja	1600 kg
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	400 kg
Debljina police	40 mm
Visina grede	65 mm
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Izvedba montaže	Utični regal
Materijal	pocinčano
Atribut imena proizvoda	dubina 800 mm
Vrsta proizvoda	Regal sa širokim policama

---

**Pribor**

Polica za odlaganje od pocinčanog lima dubina 800 mm	990805 800
Držac za regale sa širokim policama	990852