

# uvex

## Par rukavica uvex C300 foam, veličina rukavice: 10



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	094480 10
GTIN	4048612021842
Razred artikla	04W

### Opis

#### Izvedba:

**Seriya uvex 300.** Lagane, inovativne rukavice s tehnologijom Bamboo-TwinFlex® pružaju dobru zaštitu od posjekotina, vrlo su otporne na trošenje te su ugodne za nošenje. Postupak uvex climazone omogućuje veliku fleksibilnost te ugodnu prozračnost rukavice uz istovremeno dobar osjećaj opipa. Öko-Tex® Standard 100 te ne sadrži silikone.

C300 foam. Sa Soft-Grip-Foam prevlakom za zaštitu od klizanja u vlažnom radnom okruženju.

#### Standard:

EN 388; EN ISO 21420

#### Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

### Tehnički opis

Toplinska zaštita	ne postoji
bez silikona	da
EN 388 otpornost na trganje	4

Materijal prevlake	PU
Mokro prianjanje	umjereno
EN 388 zaštita od uboda	2
EN 388 zaštita od rezova	3
Uljni hvat	umjereno
EN 388 otpornost na trenje	4
Veličina rukavice	10
Prozračnost	dobro
Bez DMF-a	da
Osjećaj dodira	vrlo dobro
Udobnost	vrlo dobro
Serija	uvex C300
Vrsta rukavica	Višenamjenske rukavice
Kategorija zaštite	Kategorija II
Funkcija rukavice	Bez silikona
Standardna odjeća	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	3X42C
Materijal nosača	Poliamid, HPPE, staklo, bambus, viskoza
Prevlaka	Nitril
Varijanta presvlake	Dlan
Područje primjene	Svestranost
Boja	crna
Težina	14,9 g
Primjena	višekratno
Razred zaštite od porezotina	C
Vrsta proizvoda	Rukavice za zaštitu od porezivanja

