


Prihvatne posude za opasne tvari pocinčane, volumen prihvata / tip: 30/1**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	981200 30/1
GTIN	4052462072732
Razred artikla	96U

Opis**Izvedba:**

Od pocinčanog čeličnog lima debljine 3 mm.

Upotreba:

Za sigurno skladištenje opasnih tvari u malim spremnicima. **Za zapaljive tekućine** kategorije GHS 1 – 3 i **tekućine opasne za vodeni okoliš** kategorije GHS 1 – 4.

Standard:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Tehnički opis

Dubina	600 mm
Obujam prihvata	30 l
Visina	70 mm
Težina	29 kg
širina	1000 mm
Broj umetaka rupičastog lima	1
Debljina materijala	3 mm
Materijal	pocinčano
Skladištenje	Dopušteno skladištenje nagrizajućih materijala

Skladištenje	Zabranjeno skladištenje zapaljivih materijala
Skladištenje	Skladištenje materijala štetnih za okoliš
Skladištenje	Skladištenje Klasa ugrožavanja voda 1-3
Vrsta proizvoda	Posuda za male spremnike