

**Sigurnosni ormar Q-Pegasus tip 90, širina: 600mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	981015 600
GTIN	2050001709790
Razred artikla	96G

**Opis****Izvedba:**

Korpus ormara od čeličnog lima s integriranim sustavom zaključavanja vrata, unutarajšnjost s kemijski otpornom površinom.

- **Prihvat polica u rasteru od 32 mm.**
- **Prihvatna posuda (prema StawaR).**
- **S priključkom za odvod zraka (NW 75).**
- **Uključuje sustav zaključavanja vrata.**
- **S mogućnošću zaključavanja profilnim polucilindrom, mogućnost integriranja u kućni sustav zaključavanja. Nije kompatibilno s Hoffmann sustavom zaključavanja.**
- **S četiri noge za izjednačavanje na neravnoj podlozi.**

S **AGT** (asinkroni pogon vrata), **TSA** (automatsko zatvaranje vrata) s vizualnim i zvučnim signalom prije automatskog zatvaranja vrata. s 1 vratima

**Upotreba:**

Propisno skladištenje zapaljivih opasnih tvari u radnim prostorijama.

**Standard:**

DIN EN 14470-1, Typgeprüft (Brandkammergetestet), **90 Minuten feuerbeständig (nach höchster Brandschutzstufe der TRGS 510 Anlage 3).**

**Dio isporuke:**

Ormar s 3 police, perforiranim limenim umetkom i plastičnom prihvatnom posudom na dnu te podnožjem kao i s 1 knjižicom za evidenciju servisiranja.

**Lakiranje:**

Korpus ormara antracit sive boje RAL 7016, vrata signalno plave boje RAL 5005.

**Napomena:**

Ovlaštena osoba u redovitim razmacima (godišnje) propisno održava sigurnosne ormare te ispituje njihovu funkcionalnost.

## Tehnički opis

Korisna širina	450 mm
Korisna visina	1647 mm
Broj prihvatne posude	1
Broj polica	3
širina	599 mm
Broj umetaka rupičastog lima	1
Volumen prihvatne posude	22 l
Dubina	615 mm
Korisna dubina	522 mm
Visina	1953 mm
Nosivost police	75 kg
Težina	283 kg
Podešavanje visine u rasteru	32 mm
Odabir boje	Tijelo RAL 7016, pročelja RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006
Otpornost na vatru	90 min
Vrsta proizvoda	Sigurnosni ormar